

<b>Codice</b>	<b>Alt.(H)*</b>	<b>Larg.(L)*</b>	<b>Prof.(P)*</b>
<b>S-ARM-4066-02</b>	2000	600	600
<b>S-ARM-4067-02</b>	2000	600	700
<b>S-ARM-4068-02</b>	2000	600	800
<b>S-ARM-4069-02</b>	2000	600	900
<b>S-ARM-4076-02</b>	2000	700	600
<b>S-ARM-4077-02</b>	2000	700	700
<b>S-ARM-4078-02</b>	2000	700	800
<b>S-ARM-4080-02</b>	2000	800	1000
<b>S-ARM-4084-02</b>	2000	800	400
<b>S-ARM-4085-02</b>	2000	800	500
<b>S-ARM-4086-02</b>	2000	800	600
<b>S-ARM-4088-02</b>	2000	800	800
<b>S-ARM-4089-02</b>	2000	800	900
<b>S-ARM-4099-02</b>	2000	900	900
<b>S-ARM-4260-02</b>	2200	600	1000
<b>S-ARM-4266-02</b>	2200	600	600
<b>S-ARM-4408-02</b>	2200	1000	800
<b>S-ARM-4467-02</b>	2200	600	700
<b>S-ARM-4468-02</b>	2200	600	800
<b>S-ARM-4469-02</b>	2200	600	900
<b>S-ARM-4476-02</b>	2200	700	600
<b>S-ARM-4478-02</b>	2200	700	800
<b>S-ARM-4488-02</b>	2200	800	800
<b>S-ARM-4585-02</b>	2200	800	500
<b>S-ARM-4586-02</b>	2200	800	600

<b>Codice</b>	<b>Alt.(H)*</b>	<b>Larg.(L)*</b>	<b>Prof.(P)*</b>
<b>S-ARM-4588-02</b>	2200	800	800
<b>S-ARM-4589-02</b>	2200	800	900
<b>S-ARM-4599-02</b>	2300	900	900
<b>S-ARM-4760-02</b>	2500	600	1000
<b>S-ARM-4768-02</b>	2500	600	800
<b>S-ARM-4786-02</b>	2500	800	600
<b>S-ARM-4788-02</b>	2500	800	800
<b>S-ARM-5468-02</b>	2600	600	800
<b>S-ARM-5469-02</b>	2600	600	900
<b>S-ARM-5486-02</b>	2600	800	600
<b>S-ARM-5488-02</b>	2600	800	800

